


Inzamelmiddelen Wecycle





KEI-box (Klein Elektrisch en ICT, 'box')

Inhoud: Kleine huishoudelijke apparaten & ICT

Afmetingen: (lxbxh) 80x60x35cm



Inhoud:	Complete kleine elektrische en ICT-apparaten
Ledig gewicht:	5.6 kg.
Capaciteit:	Max. 25kg,
Gebruik:	<ul style="list-style-type: none">* Lever complete apparaten in; inclusief snoeren en kabels* De KEI-boxen mogen maximaal tot de rand worden gevuld en niet te zwaar worden. Zo blijven de boxen stapelbaar en goed te tillen.* Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen voedselresten, verpakkingsafval, geen cartridges, accu's of batterijen)* U ontvangt de box in bruikleen. Meld kapotte boxen bij Wecycle.* Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen drie werkdagen gewisseld voor een lege.



Wonderbox

(inzamelmiddel behind-the-counter)
Inhoud: mix lampen

Rechte tl-buizen (<180 cm), spaarlampen en alle overige gasontladinglampen.
Geen halogeen en/of gloeilampen.

Afmetingen: (lxbxh) 40x40x120cm
(uitschuifbaar naar 180 cm)

- Inhoud: tl-buizen, spaarlampen, overige gasontladinglampen (CFL, HID etc.), LEDlampen
- Ledig gewicht: 2 kg.
- Capaciteit: Max. 40kg. (ca. 150 tl-buizen)
- Gebruik:
- * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of halogeenlampen).
 - * Deponeer geen gebroken lampen.
 - * U ontvangt de wonderbox in bruikleen, houd deze schoon, droog, compleet en gebruik evt. de plastic verpakking als bescherming.
 - * Bied de volle wonderbox op een goed bereikbare plaats aan.
 - * Gebruik en opslag alleen binnen.
 - * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.
 - * Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen 5 werkdagen gewisseld voor een lege.





Armaturenbox

Inhoud: verlichtingsarmaturen zonder lampen
Kleur en uitvoering kan afwijken

Afmetingen: (lxbxh) 100x120x80cm



Inhoud:
Ledig gewicht:
Capaciteit:
Gebruik:

Complete armaturen **z**onder lampen

55 kg.

± 1m³

* Verwijder lampen altijd uit de armaturen.

* Armaturen mogen uitsteken, maar de box moet wel verplaatsbaar blijven.

* Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan.

* Alleen complete armaturen toegestaan.

* U ontvangt de armaturenbox in bruikleen. Meld kapotte boxen bij Wecycle.

* Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.

* Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen 5 werkdagen gewisseld voor een lege.



Metalen container (M-box)

Inhoud: rechte tl-buizen (> 60 - 180 cm) en/of neonlampen

Afmetingen: (lxbxh) 195x80x115cm



Inhoud:	rechte TL-buizen (>60-180 cm) en/of neonlampen.
Ledig gewicht:	216 kg
Capaciteit:	1000-1200 lampen
Overigen	Cilinderslot met rechthoekige sleutel (8 stuks per container)
Gebruik:	<ul style="list-style-type: none">* Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of halogeenlampen).* Deponeer alleen hele lampen. Geen gebroken lampen.* U ontvangt de M-box in bruikleen. Meld kapotte boxen bij Wecycle.* De M-box moet water- en sneeuwvrij blijven.* Zorg dat de M-box goed bereikbaar is voor de vervoerder.* De M-box is voorzien van een serienummer (M-----). Meld het juiste serienummer in de order aan.* Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.* Stickervrij en goed vergrendeld aanbieden.* Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen 5 werkdagen gewisseld voor een lege.



Plastic container (P-box)

Inhoud: korte rechte tl-buizen (< 60cm), xenoxlampen, ronde tl-buizen en/of natriumlampen.

Geen X-ray buizen en geen CRT tubes (beeldbuizen)

Afmetingen: (lxbxh) 120x80x74cm



- | | |
|----------------|--|
| Inhoud: | Korte, rechte TL-buizen, xenonlampen, spaarlampen, ronde TL-buizen en/of natriumlampen |
| Ledig gewicht: | 37 kg. |
| Capaciteit: | 750-1200 lampen |
| Gebruik: | <ul style="list-style-type: none">* Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of halogeenlampen).* Deponeer alleen hele lampen, geen kapotte/gebroken lampen.* U ontvangt de P-box in bruikleen. Meld kapotte boxen bij Wecycle.* De P-box moet water- en sneeuwvrij blijven.* Zorg dat de P-box goed bereikbaar is voor de vervoerder.* De P-box is voorzien van een serienummer P direct gevolgd door 5 cijfers (P-----). Meld het juiste serienummer in de order aan.* Stickervrij en met gesloten deksel aanbieden.* Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.* Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen 5 werkdagen gewisseld voor een lege. |



30-liter box (SBX30)

(inzamelmiddel behind-the-counter)

Uitsluitend voor grootwinkelbedrijven in de food en non-food sector

inhoud: spaarlampen

Afmetingen: (lxbxh) 40x30x34cm




Inhoud:	Spaarlampen
Ledig gewicht:	1.6 kg.
Capaciteit:	ca. 100 stuks
Inzet:	Uitsluitend bij grootwinkelbedrijven/ketens los of in een inzamelmeubel
Gebruik:	<ul style="list-style-type: none">* Deponeer alleen hele spaarlampen. Geen gebroken lampen* Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of halogeenlampen).* U ontvangt de 30-liter box in bruikleen. Maak melding van kapotte boxen bij Wecycle.* Met een gesloten deksel aanbieden.* Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.* De volle 30-liter boxen worden per 2 na aanmelding binnen 5 werkdagen gewisseld voor lege boxen.



Rol container (ROCO)

inhoud: platte beeldschermen & platte monitoren

Afmetingen: (lxbxh) 118x75x198cm



Inhoud:	Platte beeldschermen en platte monitoren
Ledig gewicht:	130 kg
Capaciteit:	500 kg
Inzet:	RSC en DC, milieustraat en grote inzamelpunten
Gebruik:	<ul style="list-style-type: none">* Deponer alleen complete platte beeldschermen incl. snoeren, kabels, etc.* Stapel de beeldschermen verticaal.* Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld verpakkingen, restafval).* U ontvangt de Rol container in bruikleen. Meld kapotte containers bij Wecycle.* Zorg dat de container goed bereikbaar is voor de vervoerder.* De container is voorzien van een uniek serienummer.* Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.* Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen 3 werkdagen gewisseld voor een lege.



Open container (40 m³)

Inhoud: groot witgoedapparatuur (GWG) of televisies & monitoren (CRT) of kleine elektrische en ICT-apparaten (KEI)
Gesorteerde fracties.

Afmetingen: (lxbxh) 708x250x260cm



- Inhoud: Groot Witgoedapparaten (GWG): normbelading 6.300kg
Beeldbuis televisies en Monitoren (CRT): normbelading 5.500kg
Kleine Elektrische en ICT-apparaten (KEI): normbelading 6.500kg
- Gebruik:
- * Deponeer alleen complete apparaten incl. snoeren, kabels, motoren en compressoren etc.
 - * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld verpakkingen, etensresten, vloeistoffen, restafval) of andere fracties dan waarvoor de container is ingezet.
 - * U ontvangt de open container in bruikleen. Meld kapotte containers bij Wecycle.
 - * De container moet water-, sneeuwvrij blijven.
 - * Zorg dat de container goed bereikbaar is voor de vervoerder.
 - * De container is voorzien van een uniek serienummer. Meld het juiste serienummer (5 cijfers) in de order aan.
 - * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.
 - * Voor 16.00 uur aangemeld: wisseling op de volgende werkdag.
Na 16.00 uur aangemeld: wisseling binnen 48 uur.



Gesloten container (40 m³)

Inhoud: koel- en vriesapparatuur (KV)
Uitvoering en kleur kunnen afwijken

Afmetingen: (lxbxh) 736x242x240cm



- Inhoud: Koel-/vriesapparatuur (KV): normbelading 3.600kg
- Gebruik:
- * Deponeer alleen complete apparaten incl. snoeren, kabels, motoren en compressoren etc.
 - * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld verpakkingen, etensresten, vloeistoffen, restafval) of andere fracties dan waarvoor de container is ingezet.
 - * U ontvangt de gesloten container in bruikleen. Meld kapotte containers bij Wecycle.
 - * De container moet water-, sneeuwvrij blijven.
 - * Zorg dat de container goed bereikbaar is voor de vervoerder.
 - * De container is voorzien van een uniek serienummer. Meld het juiste serienummer (5 cijfers) in de order aan.
 - * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.
 - * Voor 16.00 uur aangemeld: wisseling op de volgende werkdag.
 - * Na 16.00 uur aangemeld: wisseling binnen 48 uur.